

強力な洗浄力と、
皮膜ダメージの少なさを兼ね備えた
新時代の床用クリーナー、新登場!



**NEUTRA
FRESH** 高生分解性
ニュートラ・フレッシュ
中性床用 ノンリンスクリーナー (18L)



世界共通のジョンソン環境
シンボルマーク




- 環境に優しい古紙75%以上配合のダンボール製
- ダイオキシンが発生しづらいポリエチレンを使用
- 簡単に解体可能、ゴミ容積を大幅削減
- 確実にリサイクル可能、処理コストも軽減

ニュートラ・フレッシュは、最適な界面活性剤 皮膜を傷めず、汚れだけを素早く落とす新時

1 優れた洗浄力

界面活性剤のベストな組み合わせで、強力な洗浄力を発揮します。

●ウォッシュビリティテスターによる洗浄力テスト
ワックス皮膜の上の人工汚れの落ちで洗剤の洗浄力を評価



他社中性クリーナー

ニュートラ・フレッシュ

他社アルカリクリーナー

ニュートラ・フレッシュは中性のレベルを超えたアルカリクリーナー並みの洗浄力を実現しています。

ニュートラ・フレ

優れた
洗浄力

皮膜ダメージが
非常に少ない

環境に
高生

2 皮膜ダメージが非常に少ない

洗いまらが少なく、ワックス塗布後に高品位な仕上がりが得られます。



皮膜損傷が少ない洗浄のメカニズム

ニュートラ・フレッシュは、ビルダー（洗浄助剤）であるアルカリ成分や溶剤に頼らず、界面活性剤の組み合わせの力で洗浄しますので、ワックス皮膜を溶かさず、ダメージが非常に少ないクリーナーです。

●ワックス皮膜損傷度テスト

洗剤希釈液を滴下し、1分後に拭きとった結果


ニュートラ・フレッシュ（皮膜ダメージが少ない）メカニズム



ニュートラ・フレッシュは、界面活性剤の組み合わせの力でワックス皮膜を傷めることなく汚れを取り去ります。

アルカリクリーナーは、アルカリ成分と溶剤が汚れを溶かし洗浄力を高めますが、皮膜を溶かす作用もあります。

● 界面活性剤 ● 汚れ ▲ アルカリ ● 溶剤



ニュートラ・フレッシュ 他社アルカリクリーナー

のコンビネーションにより、 代クリーナー！（特許出願中）

ワシユの5大特長

低泡性

3 低泡性

表面洗浄作業の効率が向上し、
自動床洗浄機にも安心して
使用できます。

ノンリン
スタイブ



優しく
分解性

4 ノンリンスタイブ

洗剤成分残留によるワックス塗布時のトラブル発生の心配が
極めて少ないクリーナーです。


※ノンリンスタイブとは
乾燥後の洗剤残留成分が少なく、ワックス塗布後のトラブルの原因とな
る物質（無機アルカリなど）が残留しにくいタイプのクリーナーです。

5 環境に優しく高生分解性

中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない
環境負荷低減型クリーナーです。

※生分解性とは
有機物が微生物により分解されることをいいます。
ニュートラ・フレッシュは、生分解性の標準規格であ
るOECD301Cによるテスト結果で通常の（微生物による）下水処理で完全に生分解されるクリー
ナーであると確認されています。

●メスシリンダーによる起泡性テスト
テスト方法：10回振とう後、30秒経過した泡の状態
（100倍希釈液）



ニュートラ・フレッシュ

他社アルカリクリーナー

バッグ・イン・ボックス



バッグ・イン・ボックスはその名の通り、
カートンボックスの中に液体用内袋が収
納されている資源リサイクル型新業務用
容器です。

■バッグインボックスのご使用方法

<h3>1</h3> <p>開け方</p>	<p>① Aの部分でシュリンクフィルムごと押し破り、Bのミシン目を開きます。</p>	<p>② 注ぎ口を引き出します。</p>	<p>③ 注ぎ口をAの位置にはめてBをもどします。</p>	<p>④ 注ぎ口が段ボールに固定されます。</p>	
<h3>2</h3> <p>使用方法</p>	<p>① オプションコックキャップを取り付けます。</p>	<p>② 計量カップなどに必要量を小分けします。注ぐ分量はレバーで調節します。</p>			
<h3>3</h3> <p>解体方法</p>	<p>① バンドをはずします。</p>	<p>② 注ぎ口を引き上げると、袋は簡単に取り出せます。</p>	<p>③ 両側のミシン目にそって開き段ボールを開梱します。</p>	<p>④ 底のカットテープの切り出し口を引っ張って破きます。</p>	<p>⑤ 段ボールは資源としてリサイクルされます。</p>

使用希釈倍率

特にひどい汚れの場合: **20倍希釈**

仕上げ剤の表面洗浄: **40~60倍希釈**

自動床洗浄機: **100倍希釈**

軽い汚れの場合: **120倍希釈**

使用上の注意

- 床材によっては変色や脱色の心配がありますので、あらかじめ目立たない場所で変色や脱色の有無を確認したうえでご使用ください。
- あらかじめ適切な希釈倍率を確かめたうえでご使用ください。
- 床の洗浄中は表面が乾燥しないようにご注意ください。
- 洗浄作業の際には足元にご注意ください。
- 洗浄中の汚水が床に残留すると、ワックスの光沢や耐久性に悪影響をおよぼします。汚水は確実に回収してください。
- 希釈液はなるべく早く使い切ってください。
- 小分けしたり、いったん別の容器に移し変えたニュートラ・フレッシュは、元の容器に戻さないでください。

ジョンソン・プロフェッショナル株式会社

●本社 / 〒231-8601 神奈川県横浜市中区山下町22番地(山下町388ビル) TEL 045-640-2200 (代) FAX 045-640-2209

●ビルメンテナンス事業部 TEL 045-640-2204 FAX 045-640-2209

●ストアクレンディネス事業部 TEL 045-640-2205 FAX 045-640-2209

●フードサービス事業部 TEL 03-5352-0051 FAX 03-5352-2488

●首都圏営業部 / TEL 045-640-2204-06 FAX 045-640-2209 ●大阪支店 / TEL 06-6392-1531 (代) FAX 06-6395-2770

●札幌営業所 / TEL 011-856-7371 (代) FAX 011-856-7381 ●広島営業所 / TEL 082-292-0381 (代) FAX 082-292-0366

●仙台営業所 / TEL 022-218-0085 (代) FAX 022-218-0108 ●福岡営業所 / TEL 092-441-1102 (代) FAX 092-472-5389

●名古屋営業所 / TEL 052-773-1855 (代) FAX 052-773-0260

